

**VCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HBT020, Veľkosť: 110304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3955 110304
GTIN	4067263096047
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet kusov	50
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Obsah	261472 HBT020
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 mm/min

Technický list

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HBT020
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3955 110304