

**Płytki skrawające CNMG do obróbki zgrubnej 50 sztuk, HBT130, Rozmiar: 120412****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3961 120412
GTIN	4067263094180
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba sztuk	50
głębokość skrawania a_p	2 - 6 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zawartość	250219 HBT130
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
powłoka	TiCN
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	M

Karta danych

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 180 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,15 - 0,55 mm/obr,
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3961 120412