

Garant

Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Taille: 120404



Données de commande

N° commande	GG2837 120404
GTIN	4067263095620
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Sommaire	260765 HB7020-2
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	4,25 mm
Quantité	50
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr

Fiche technique

Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2837 120404