

Garant

Frez do szybkich posuwów Power Q z chwytem walcowym, do płytek skrawających XD..



Dane zamówienia

Numer katalogowy	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Klasa artykułu	210

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

wskazówka:

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 5,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

Opis techniczny

Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	44 mm
Kąt rampingu $\alpha_{\max.}$	4,42 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	XDM.120516
$\varnothing D_3$	14 mm
Długość wysięgu L_1	120 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L_{ges}	200 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
$\varnothing$ ostrzy D_c	30 mm
$\varnothing$ chwytu D_s h6	32 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{\max.}$	10,34 mm

Frez obiegowy a_p	1,5 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$	58 mm
Seria	Power Q
Kąt ustawienia κ	11 stopni
kształt chwytu	Trzpień walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP