



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2909 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Inhalt	250152 HB7120-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Stückzahl	50
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2909 09T308