



Plaquita de corte TCMT acabado 30 unidades, HB7035-2, Tamaño: 110208



Datos de pedido

Número de pedido	GG2841 110208
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110208
Número de cambios/cortes	3
Aplicación principal	P
Contenido	260954 HB7035-2
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 mm/min

Material de corte	HM
Cantidad	30
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2841 110208