

Garant

Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 080404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2487 080404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Profundidad de corte _{p máx.}	2 mm
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 440 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	6
Contenido	252068 HB7010-2

Profundidad de corte _{p mín.}	0,25 mm
Profundidad de corte a _p	0,3 - 4 mm
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2487 080404