

REGO-FIX▲

Manicotto di serraggio ER per anelli di tenuta, per ER: 16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309616 16
GTIN	2050002087545
Classe articolo	39Z

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Tutti i dadi rivestiti per: coefficiente d'attrito ridotto e **maggiore forza di serraggio** nonché elevata resistenza all'usura e alla corrosione. **Con esagono SW 25.**

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Anelli di tenuta n. art. 309622; 309624; 309628; 309632.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massimo	80 Nm
Ø Esterno D	28 mm

Scheda tecnica

Filettatura	M22x1,5
Lunghezza complessiva L	22,5 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo di prodotto	Dado di serraggio