




Pack promotionnel Fraise carbure monobloc, 5 pièces



Données de commande

N° commande	GG2242 3
GTIN	4062406199012
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Avec **dépouille excentrée** et **polissage** supplémentaire dans les goujures pour une **excellente évacuation des copeaux** dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.

Comme 202242.

Utilisation:

Pour l'ébauche et la finition.

Description technique

Longueur de coupe L_c	9 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z	3
Angle d'hélice	45 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
$\varnothing$ dents D_c	3 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,01 mm
Tolérance $\varnothing$ nominal	e8

Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	65 mm
Avance f _z pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,008 mm
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Sommaire	5
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe a _e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	170 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	105 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	non revêtu		
Air	moyennement adaptée		

Accessoires

Fraise carbure monobloc Ø e8 DC 3 mm	202242 3
--------------------------------------	----------

