



## Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück, HB7035-2



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2803 120408 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Technische Beschreibung

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Eckenradius                                 | 0,8 mm           |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm     |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 120 - 350 mm/min |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 4,25 mm          |
| Vorschub $f$                                | 0,07 - 0,25 mm/U |
| Schneidstoff                                | HM               |
| Hauptanwendung                              | P                |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten       |
| Inhalt                                      | 260066 HB7035-2  |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,55 mm          |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCMT 120408      |

## Datenblatt

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2                             |
| Stückzahl                | 30                            |
| Sorte                    | HB7035-2                      |
| Schnittbedingung         | stark unterbrochen            |
| Spanbrecher              | SS                            |
| Produktart               | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2803 120408