

Garant

Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi HB7035-2



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2409 120412 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------|
| Profondità di taglio $a_{p\max}$ | 4,25 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,3 - 4 mm |
| Contenuto | 250160 HB7035-2 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Codice ISO Inserto | CNMG 120412 |
| Materiale da taglio | HM |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 120 - 320 mm/min |
| Avanzamento f | 0,2 - 0,5 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_{p\min}$ | 0,8 mm |
| Impiego principale | P |

Scheda tecnica

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Raggio di curvatura | 1,2 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Numero pezzi | 30 |
| Tipo | HB7035-2 |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |
| Rompi-trucioli | SM |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2409 120412