

Garant

**Płytki skrawające TCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 110208**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3544 110208
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	260954 HB7130-2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba sztuk	50
liczba wymian/ostrzy	3
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110208
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 mm/min
powłoka	powlekane
Materiał ostrza	HM

Karta danych

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3544 110208