

Scheda tecnica

Garant

Inserto CCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3804 09T302
GTIN	4067263097372
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p max.	3,25 mm
Contenuto	260148 HU7310
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	CCGT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p min.	0,15 mm
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3804 09T302