




## Fresa in HMI (formato convenienza), 5 pezzi



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2242 8
GTIN	4062406199050
Classe articolo	GGN

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con **spoglia eccentrica rettificata** e **spoglia** *supplementare* **lucidata** nei vani truciolo per un'**eccellente evacuazione** di alluminio a truciolo lungo.

**Come n. art. 202242.**

#### Uso:

Per sgrossatura e finitura.

### Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti $L_c$	24 mm
Angolo dell'elica	45 grado
$\varnothing$ Tagliente $D_c$	8 mm
Tolleranza $\varnothing$ nominale	e8
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliqua e verticale
$\varnothing$ Codolo $D_s$	8 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in Al a truciolo corto	0,04 mm

Lunghezza complessiva L	70 mm
Avanzamento $f_z$ per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,03 mm
Numero denti Z	3
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Contenuto	5
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Modello	W
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	170 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	105 m/min	N
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatta		

## Accessori

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI Ø e8 DC 8 mm

202242 8