



Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2927 110404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schnitttiefe $a_{p\max}$	2.75 mm
Inhalt	250752 HB7120-1
Stückzahl	50
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2927 110404