

Garant**Plăcuță amovibilă DCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 070202****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3524 070202
GTIN	4067263096344
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	1,75 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Număr de bucăți	50
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură

Fișă de date

Cuprins	260449 HB7130-2
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,15 mm
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3524 070202