

Garant**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2921 110404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	50
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Inhalt	250652 HB7120-1
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2.75 mm
Hauptanwendung	M

Sorte	HB7130-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2921 110404