



## Vorteilspack Fächerschleifscheibe speed ZA flach



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG5274 60
GTIN	4067263136750
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Premium Zirkonkorund (ZA) für maximale Schleifleistung.
- Robustes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.
- Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.
- Universell für Stahl und INOX geeignet.
- Beste Ergebnisse auf schwachen und leistungsstarken Winkelschleifern.

**speed** - Flache Lamellenanordnung für **hohes Zerspanvolumen** und hohe Standzeit.

Entspricht 565274.

#### Verwendung:

Exaktes Anfassen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

### Technische Beschreibung

Formbeschreibung	flach
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Körnung	60
Inhalt	100

## Datenblatt

Scheiben-Ø	115 mm
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 115 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG5274-60>