

Garant

Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 120408



Données de commande

N° commande	GG2410 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	250158 HB7010-2
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 440 mm/min
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Rayon d'angle	0,8 mm

Fiche technique

Application principale	P
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2410 120408