

**Garant**

## Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3537 09T304 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Technische Beschreibung

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Schnitttiefe $a_p$          | 0,5 - 2,5 mm       |
| Schnitttiefe $a_{p\ max}$   | 3,25 mm            |
| Vorschub f                  | 0,1 - 0,4 mm/U     |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schrupp-Schlichten |
| Stückzahl                   | 50                 |
| Schneidstoff                | HM                 |
| Inhalt                      | 260762 HB7120-1    |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 09T304        |
| Schnitttiefe $a_{p\ min}$   | 0,25 mm            |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 4                  |
| Hauptanwendung              | M                  |
| Toleranz                    | M                  |
| Eckenradius                 | 0,4 mm             |

## Datenblatt

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 260 mm/min               |
| Sorte                                       | HB7120-1                      |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich                |
| Spanbrecher                                 | VM                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG3537 09T304