

Garant

Fresa per spallamenti Softcut® con foratura, per inserti AP..



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215575 80/10
GTIN	4045197409409
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e capacità di taglio massime. **Nuova generazione** di frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni **con geometria a forza di taglio ridotta per l'impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con bassa potenza.**

Uso:

Per spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.

Ricambi:

Set di viti degli inserti n. art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Per l'impiego di inserti con raggio superiore a 2 mm è necessario modificare la sede per inserti. Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP.**

Descrizione tecnica

Inserto adatto	AP.. 1335..
----------------	-------------

Scheda tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
Set di viti per inserti	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø Tagliente D_c	80 mm
Ø Foro di attacco	27 mm
Numero taglienti Z	10
Angolo rampa $\alpha_{\text{max.}}$	0,23 grado
Fresatura a interpolazione a_p	1,8 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	74,5 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{min.}}$	157 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{max.}}$	158 mm
Serie	Softcut®
Ø D_3	77 mm
Forma del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/215575-80/10>