

**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3832 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	N
Inhalt	261364 HB7315-1
Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 110302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	30
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 600 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Toleranz	G

Sorte	HB7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3832 110302