

Garant**GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs HPC, DLC, Ø e8 DC: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	205250 5
GTIN	4062406122201
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

För grovbearbetning.

Speciell slipning för bearbetning av icke-järnmetaller.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.

Upp till $2 \times D$ fullborning med högsta möjliga matningshastigheter och mycket lugn gång.

Ramper upp till 45° är möjliga.

Högsta möjliga matningshastigheter kan åstadkommas vid lodrätt instick genom **speciell instickgeometri**.

OBS!:

Beställ form **HB** med nr **205251**.

Teknisk beskrivning

totallängd L	57 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Spiralvinkel	35 grad
Skaftdiameter D_s	6 mm
Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,06 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Matning f_z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,08 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z	3
Skär-Ø D _c	5 mm
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HA
Skärlängd L _c	9 mm
Hörnavrundning r _v	0,2 mm
Serie	Master Alu
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Fräsprofil	WR
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,4×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	lämplig	450 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	380 m/min	N
PA 66	mindre lämplig	120 m/min	N
PEEK	mindre lämplig	100 m/min	N
Cu	lämplig	160 m/min	N
CuZn	lämplig	200 m/min	N
vått maximal	lämplig		

vått minimal	mindre lämplig
torrt	mindre lämplig
Luft	lämplig
Tjänster	
Skaftslipning Typ HB	129100 HB