

**Garant**

### Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T308



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3539 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$ max.	3,25 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,55 mm
Numero pezzi	50
Contenuto	260763 HB7140-2
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm

## Scheda tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 mm/min
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3539 09T308