

Garant

Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca SNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7010-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2446 120412
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
liczba wymian/ostrzy	8
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 440 mm/min
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zawartość	251226 HB7010-2
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2446 120412