

**Garant**

### Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T302



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3508 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Contenuto	260148 HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_p$ max.	3,25 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_p$ min.	0,15 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3508 09T302