



Płytki skrawające VCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT130, Rozmiar: 110304



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2696 110304
GTIN	4067263097280
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
powłoka	TiCN
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 110304
Zastosowanie główne	M

Karta danych

liczba sztuk	50
Zawartość	261472 HBT130
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2696 110304