

**Plaquita de corte CNMG acabado 50 unidades, HBT020, Tamaño: 120404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3901 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 mm/min
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	4,25 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,25 mm
Contenido	250092 HBT020
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3901 120404
