

Garant**Rohová fréza Softcut® so stopkou Weldon, pre otočné rezné platničky AO..****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215405 14/1
GTIN	4069515038331
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. **S geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach** alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky ocelové materiály vrátane ušľachtilých ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,5** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
Séria	Softcut®
Dĺžka výčnelku L ₁	37 mm
Ø rezných hrán D _c	14 mm
Ø stopky D _s h ₆	16 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	2,1 mm
Ø D ₃	5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	85 mm

Technický list

vhodná otočná rezná platnička	AO.T1104
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	25,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	19 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	5 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	8 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: 215405 14/1