

Garant

Inserto WNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 080412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2497 080412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p \text{ min.}$	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	252210 HB7035-2
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p \text{ max.}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 290 mm/min

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2497 080412