



Plaquette CNMG pour finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 120404



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG3957 120404 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN |

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Sommaire | 250092 HBT130 |
| Code ISO plaquette | CNMG 120404 |
| Revêtement | TiCN |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 220 mm/min |
| Profondeur de coupe $a_{p\max}$ | 4,25 mm |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Profondeur de coupe $a_{p\min}$ | 0,25 mm |
| Avance f | 0,15 - 0,45 mm/tr |
| Quantité | 50 |

Fiche technique

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Type d'outils | HM |
| Application principale | M |
| Nuance | HBT130 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux | MF |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3957 120404