

Garant

Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 060404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2987 060404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Recubrimiento	con revestimiento
Contenido	252062 HB7140-2
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min

Hoja de datos

Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Cantidad	50
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2987 060404