

Garant**SCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 09T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3823 09T302
GTIN	4067263098164
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Coating	ongecoat
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Inhoud	260761 HU7310
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	SCGT 09T302
Fijn/ruw-indeling	Voorbewerken

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3823 09T302