

Garant**VNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2475 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Inhoud	251804 HB7010-2
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 mm/min
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snededcondities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2475 160408