

**Vorteilspack VBGT Wendeschneidplatte mittlerer Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3828 160404
GTIN	4069515046503
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	30
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	261232 HB7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGT 160404
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	N
Toleranz	G
Sorte	HB7310

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3828 160404