


Garant**Vorteilspack GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC, 5 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2297 8
GTIN	4067263091905
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Extra kurze Schneide für maximale Stabilität. **Schaftlänge nach DIN** für verbesserte Abstützung des Werkzeuges in der Aufnahme. Dadurch wird die Standzeit des Werkzeuges signifikant erhöht.

Sparen Sie sich die Nachschleifkosten: Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen.

Wie Nr. 202297.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	55 mm
Schaftform	HB
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Zähnezahl Z	3
Schaft-Ø D _s	8 mm
Schneidenlänge L _c	13 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,05 mm

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,04 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneiden-Ø D_c	8 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,045 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel	45 Grad
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Inhalt	5
Serie	Master Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoneration	Vollnut Schnitttiefe 1xD
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoneration	0,5xD bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	290 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	240 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	85 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

GARANT Master Steel VHM-Mini-FräserHPC Ø e8 DC 8 mm	202295 8
GARANT Master Steel VHM-Mini-FräserHPC Ø e8 DC 8 mm	202297 8