

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,
Velikost: 09T302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3806 09T302
GTIN	4067263097389
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Počet výměn/řezání	2
Obsah	260148 HU7310
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	N
Povlak	bez povlaku
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T302
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3806 09T302