

**VCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HBT020, Minőség: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3952 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Bevonat	TiCN
Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tartalom	261388 HBT020

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3952 160404