



Plaquita de corte CCMT acabado 50 unidades, HBT020, Tamaño: 060204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3933 060204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	260084 HBT020
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 mm/min

Hoja de datos

Profundidad de corte _{p.máx.}	2 mm
Recubrimiento	TiCN
Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3933 060204