

Garant

Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2919 110404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Inhalt	250652 HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p max	3,75 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Stückzahl	30
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2919 110404