

**CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3957 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Inhoud	250090 HBT130
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Coating	TiCN

Gegevensblad

Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Soort	HBT130
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3957 09T304