




Komplet visokozmogljivih VHM-svedrov HOLEX Pro Inox s cilindričnim držalom DIN 6535 HA, 5 kosov, Premer DC m7: 11mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2685 11
GTIN	4067263087953
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v **nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih**. Ravna glavna rezila z **optimizirano zasnovo rezalnega roba** za boljše lomljenje odrezkov. **Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov.** Povečana odpornost proti obrabi zaradi **naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature.**

Kot št. 122685.

Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni s št. GG 1286. Oblika HB je na voljo šele od $\geq \varnothing 3$ mm.

Napotek:

Dolžina utorov $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tehnični opis

Vsebina	5
Dolžina utorov L_c	71 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	54,5 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	11 mm

Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	118 mm
Standard	DIN 6537
Število rezil Z	2
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,13 mm/v
Toleranca nazivnega Ø	m7
Serijska	Pro Inox
Prevleka	AlTiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	6×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	primerno		
Ti > 850 N/mm ²	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		

Pribor

HOLEX Pro Inox VHM visokozmogljivi sveder cilindrično
držalo DIN 6535 HA Premier DC m7 11 mm

122685 11