



Inserto WNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dimensione: 080404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3984 080404
GTIN	4067263095033
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	30
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Contenuto	252094 HBT130
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3984 080404