

**DNMG esztergalapka, simítás 50 db, HBT130, Méret: 150608****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3963 150608
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tartalom	250669 HBT130
Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,75 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,15 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Fő felhasználás	M
Darabszám	50
Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3963 150608