

Garant**Výhodné balenie otočných rezných platničiek, stredné obrábanie DNMG 30 kusov HB7010-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2425 110404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 440 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Obsah	250752 HB7010-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm

Technický list

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet kusov	30
Typ	HB7010-2
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2425 110404