

Garant**Kotni rezkar Softcut® z izvrtino, za rezalne obračalne ploščice AO..****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215411 50/7
GTIN	4069515038935
Razred artikla	21O

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **S posebno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih in odpornih na kisline.

Napotek:

Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. **211750 vel. 1,5** z rezilom art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Dolžina rampe L za α_{maks}	21,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AO.T1104
Serija	Softcut®
Ø rezila D_c	50 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm

Podatkovni list

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	88,8 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	22 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	0,8 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	97,3 mm
Število rezil Z	7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
$\varnothing D_3$	38,8 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	3 mm
Oblika držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Notranje hlajenje	da
Strategija odrezovanja	MTC
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalna glava za kotno rezkanje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: 215411 50/7