



Inserto VCGT per finitura 30 pezzi, HU7315-1, Dim.: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3831 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	VCGT 110304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261366 HU315-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p\min}$	0,25 mm
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p\max}$	1,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3831 110304