

Garant**VCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7035-2, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2875 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Inhoud	261454 HB7035-2
Tolerantie	M
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Aantal	50

Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Soort	HB7035-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2875 110304