

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 060202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2807 060202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p max.	2 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Contenuto	260140 HB7010-2
Profondità di taglio a_p min.	0,15 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2807 060202