

Garant

Płytki skrawające SNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 120404



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2944 120404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	8
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
Zawartość	251222 HB7120-1
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 mm/min
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2944 120404